



Combinação de filtro fino LFMBA-1/2-H-A

Código da peça: 162821

FESTO

Microfiltro de 1 µm para a pré-filtragem e coalescente de 0,01 µm, com copo de proteção metálico.

Produto a ser descontinuado. Disponível até 2008



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Grau de filtração	0,01 µm
Grau de eficiência do filtro	99,9999 %
Dreno	totalmente automático
Princípio construtivo	Filtro de fibra
Indicador de pressão diferencial	Manômetro
Pressão de entrada 1	0 ... 16 bar
Vazão nominal padrão	800 l/min
Meio operacional	Ar comprimido filtrado, não lubrificado, grau de filtração 5 µm Ar comprimido filtrado, lubrificado, grau de filtração 5 µm
Temperatura do meio	1,5 ... 60 °C
Nível residual de óleo	0,01 mg/m ³
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	2.300 g
Tipo de fixação	com acessórios
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G1/2
Informação sobre material, filtro	Fibra de borossilicato
Informação sobre material, corpo	reforçado com PA
Informação sobre material, copo	Injetados de zinco