


trava de retenção DADL-EL-Q11-32

Código da peça: 1631139

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	32
Faixa de ajuste do ângulo de rotação	55 ... 200 deg
Princípio construtivo	Êmbolo Haste
Deteção de posição	Para sensor de proximidade
Pressão de operação Mpa	0,5 ... 0,8 MPa
Pressão de trabalho	5 ... 8 bar
Pressão operacional	72,5 ... 116 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	600 g
Tipo de fixação	Com furo passante e bucha centralizadora
Conexão pneumática	M5
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	Alumínio anodizado
Material das vedações	NBR TPE-U(PU)
Material do corpo	Alumínio anodizado duro
Material da tampa do corpo	Alumínio anodizado
Material do mancal	Plástico
Material do disco	Alumínio anodizado
Material dos parafusos	Aço galvanizado
Modo de operação	de simples ação no retorno