

came de comutação DASI-Q11-32-A-SL

Código da peça: 1631824

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|--|
| Dimensões | 32 |
| Design | para ranhura em T |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso do produto | 6 g |
| Tipo de fixação | fixado em ranhura em T Com prisioneiro com rosca interna |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material dos parafusos | Aço galvanizado |