


conjunto de munhões centrais DAMT-V1-80-A

Código da peça: 163529

★ Linha de produtos básicos

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	80
Com base na norma padrão	ISO 15552 (antes também VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F1
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	1.494 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material dos parafusos	Aço galvanizado
Material do flange do munhão	Aço galvanizado
Material da peça de fixação	Aço galvanizado
Material da haste	Aço alta liga, inoxidável