


cabo de conexão KVIA-5

Código da peça: 163960

FESTO

para dispositivos analógicos



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Faixa de tensão operacional c.a.	≤ 250 V
Carga admissível de corrente	1 A
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso do produto	306 g
Conexão elétrica	Conector reto
Estrutura do cabo	6x0,25
Diâmetro do cabo	8 mm
Comprimento do cabo	5 m
Tipo de fixação	Com porca de aperto
Informação sobre material, corpo	PBT
Informação sobre material, revestimento do cabo	PVC
Informação sobre material, conectores	bronze Com placa de prata e de ouro