

cabo de conexão KMP3-25P-22-X

Código da peça: 163971


Produto a ser descontinuado

para terminal de válvulas CPV.

O cabo está disponível em comprimentos de 1 - 99 m.

Produto será descontinuado. Disponível até 2018. Produto alternativo no Support Portal.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	com furo passante
Posição de instalação	Nos dois lados
Conexão elétrica	Soquete Sub-D 25 pinos
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Carga admissível de corrente	3 A
Diâmetro do cabo	12 mm
Estrutura do cabo	24x0,25
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 80 °C
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA
Material seals	NBR
Material electrical contact	Liga de cobre Folheada a ouro