

Silenciador U-M3

Código da peça: 163978

★ Standard-Programm

Produto a ser descontinuado

Produto será descontinuado. Não utilizar em novos projetos. Produto alternativo no Support Portal..

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Pressão de trabalho | 0 ... 10 bar |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Nível de pressão acústica | 65 dB(A) |
| Temperatura ambiente | -10 ... 70 °C |
| Conexão pneumática | M3 |
| Informação sobre material, silenciador | bronze |
| Informação sobre material, espigão aparafusado | Latão |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |