

Guia para serviços pesados HD-40- -

Código da peça: 170027


FESTO

Várias opções de configuração

Antes de configurar é preciso transferir o produto para a cesta de compras.

Dependendo da configuração do produto, os dados das especificações técnicas e os respectivos acessórios podem ser diferentes.

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2009.



Ficha técnica

~ConfIndependentDatasheet

Característica	Valor
Dimensões	40
Curso	10 ... 2.110 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Guia	Guia de esferas recirculante
Princípio construtivo	Guia passiva sem acionamento
Velocidade máxima	3 m/s
Classe de resistência à corrosão KBK	0
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Força máxima Fy	5.400 N
Força máxima Fz	5.600 N
Torque máx. Mx	375 Nm
Torque máx. My	560 Nm
Torque máx. Mz	540 Nm
Massa móvel	3.300 g
Massa móvel com curso de 0 mm	3.300 g
Peso adicional por 10 mm de curso	176 g
Peso básico para curso de 0 mm	11.800 g
Informação sobre material, elementos de guia	Aço
Informação sobre material, corpo	Liga de alumínio anodizado