


I/O digital SPC200-DIO

Código da peça: 170179

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Proteção, saídas	Eletrônico Corrente máx. de disparo 2 A Através da soma de todas as saídas
Proteção para a alimentação dos sensores	Eletrônico
Tempo de resposta, saída	1,5 ms
Quantidade de saídas digitais	8
Quantidade de entradas digitais	10
Tipo de saídas	Conforme IEC 61131-2 Lógica positiva (PNP) Separação galvânica
Tipo de entradas	Conforme IEC 61131-2 Lógica positiva (PNP) Sem separação galvânica
Tempo de retirada de repercussão de sinais, entradas	5 ms
Tensão operacional nominal c.c., saídas	24 V
Alimentação dos sensores	0,5 A da alimentação interna
Consumo de corrente, entrada	8 mA
Carga admissível de corrente por saída	250 mA
Consumo típico de corrente, placa de função	50 mA
Flutuações de tensão admissíveis, saídas	+/- 25 %
Peso do produto	62 g
Conexão elétrica, saídas	Régua de fixação 10 pinos
Conexão elétrica, entradas	Régua de fixação 12 pólos
Espaço de instalação	A partir de 3