


bujão
QSP14-PTB
Código da peça: 172987

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Posição de instalação	Nos dois lados
Design	Forma reta
Tamanho da embalagem	1
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0,095 ... 1 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	0,95 ... 10 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	13,775 ... 145 psi
Classificação marítima	ver certificado
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:...]]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	2,7 g
Tipo de fixação	Prego de fixação
Conexão pneumática 1	Cartucho 14 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	PA
Material das vedações da tubulação	NBR