

unidade de tratamento de ar FRC-3/4-D-O-MAXI-A-NPT

Código da peça: 173879

Classic - não usar para novos projetos

FESTO

Combinação de filtro, válvula reguladora de pressão e lubrificador, filtro de 40 µm, com copo de proteção metálico.

Com dreno automático. Sem manômetro.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Dimensões | Maxi |
| Posição de instalação | vertical |
| Dreno | totalmente automático |
| Grau de filtração | 40 µm |
| Pressão de trabalho | 2 ... 12 bar |
| Vazão nominal padrão | 8.300 l/min |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Classe de pureza do ar na saída | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:8:-] |
| Temperatura do meio | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso do produto | 2.280 g |
| Tipo de fixação | Montagem na tubulação com cantoneira de fixação Opcional: |
| Conexão pneumática 1 | 3/4 NPT |
| Conexão pneumática 2 | 3/4 NPT |
| Material do corpo | Injetados de zinco |
| Material do copo | PC |