


flange oscilante SNC-32

Código da peça: 174383

★ Linha de produtos básicos

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	32
Com base na norma padrão	ISO 15552 (antes também VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	93 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	Injetados de alumínio
Material do pino de montagem	Aço galvanizado
Material dos parafusos	Aço galvanizado
Material da trava	Aço para molas galvanizado