


# flange oscilante SNC-40

Código da peça: 174384

★ Linha de produtos básicos

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                       | Valor  |
|--------------------------------------|--|
| Dimensões                            | 40   |
| Com base na norma padrão             | ISO 15552 (antes também VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa                                       |
| Conformidade LABS                    | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura ambiente                 | -40 ... 150 °C   |
| Peso do produto                      | 141 g  |
| Observações sobre material           | Conforme RoHS  |
| Material das fixações                | Injetados de alumínio  |
| Material do pino de montagem         | Aço galvanizado  |
| Material dos parafusos               | Aço galvanizado  |
| Material da trava                    | Aço para molas galvanizado   |