


flange oscilante SNCB-50

Código da peça: 174392

★ Linha de produtos básicos

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Dimensões | 50 |
| Com base na norma padrão | ISO 15552 |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Classificação RSBP, conforme CD-0033 | F5 |
| Temperatura ambiente | -40 ... 90 °C |
| Peso do produto | 232 g |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material das fixações | Injetados de alumínio |
| Material do pino de montagem | Aço galvanizado |
| Material do mancal | Plástico |
| Material do disco | Aço galvanizado |
| Material dos parafusos | Aço, galvanizado |
| Material da trava | Aço para molas, galvanizado |