

# cabo com conector KMEB-2-230-2,5

Código da peça: 174846

FESTO

pré-montado, para válvulas MEBH, MOEBH e solenóides N2.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso central M2,5
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	200 g
Conexão elétrica	de 4 pinos Soquete angular Diagrama de conexões formato C conforme EN 175301-803 conforme DIN EN 175301-803
Tensão operacional nominal c.a.	230 V
Conexão de aterramento	disponível
Comprimento do cabo	2,5 m
Diâmetro do cabo	6,2 mm
Estrutura do cabo	3x0,75
Classe de proteção	IP65 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para equipamentos elétricos conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da blindagem de cabo	TPE-U(PUR)
Material do corpo	PA POM
Material do contato elétrico	bronze