



# Pressostato PEV-1/4-B-OD-CT

Código da peça: 175251

FESTO

abre ou fecha um circuito elétrico quando determinada pressão é atingida. Ponto de comutação da pressão ajustável, histerese de comutação ajustável. Sem conector.

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2010.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Autorização	CCC
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Variável	Pressão relativa
Método de medição	Inversor de pressão eletropneumático
Pressão de trabalho	1 ... 12 bar
Meio operacional	Ar comprimido filtrado, não lubrificado Ar comprimido filtrado, lubrificado Água Óleo mineral
Temperatura do meio	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Função do elemento de comutação	Conversor
Frequência máxima de comutação	3 Hz
Tensão máxima de saída de comutação c.a.	250 V
Tensão máxima de saída de comutação c.c.	125 V
Corrente máxima de saída	5.000 mA
Conexão elétrica	Forma A Conector conforme norma DIN 43650 design quadrangular
Tipo de fixação	com furo passante
Posição de instalação	Nos dois lados
Conexão pneumática	G1/4
Peso do produto	220 g
Informação sobre material, corpo	Liga de alumínio
Indicador do estado de comutação	LED amarelo
Valores-limite da faixa de ajuste	1 ... 12 bar
Classe de proteção	IP65