

# conjunto de válvulas CPV10-BS-5/3G-M7


Código da peça: 176055

Classic - não usar para novos projetos

para criar, a partir de duas válvulas direcionais 3/2 vias, a função de uma válvula de válvula direcional de 5/3 vias, centro fechado.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	5/3 vias, fechada
Pressão de trabalho	2,5 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	23 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 2	M7
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Injetados de zinco