


Atuador convencional DSAG-40- -P-S2-S6

Código da peça: 176506

FESTO

Cabeçote traseiro com munhão roscado, com haste passante e vedações resistentes a temperaturas de até 120°C.

Este produto só pode ser obtido através da Festo Coréia.



A título de exemplo

Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Curso | 1 ... 500 mm |
| Diâmetro do êmbolo | 40 mm |
| Rosca da haste | M12x1,25 |
| Amortecimento | P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso |
| Extremidade da haste | Rosca externa |
| Pressão de trabalho | 1 ... 10 bar |
| Modo de operação | de dupla ação |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subseqüentes) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 120 °C |
| Força teórica a 6 bar, retorno | 633 N |
| Força teórica a 6 bar, avanço | 754 N |
| Massa móvel com curso de 0 mm | 469 g |
| Peso adicional por 10 mm de curso | 24 g |
| Peso básico para curso de 0 mm | 586 g |
| Fator de massa adicional por 10 mm de curso | 15,9 g |
| Conexão pneumática | M32x2 |
| Informação sobre material, tampão | Liga de alumínio |
| Informação sobre material, vedações | FPM |
| Informação sobre material, corpo | Aço alta liga, inoxidável |
| Informação sobre material, haste | Aço alta liga |