


cabo de conexão KMYZ-2-24-M8-2,5-LED

Código da peça: 177678

FESTO

para geradoras de vácuo VAD-MYB, VADM, VADMI e distribuidor multipolo MPV.



Ficha técnica

Característica	Valor
Indicador da posição de comutação	LED
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso autocortante
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	54 g
Conexão elétrica	2 pólos / 3 pólos Conector angular / conector reto formato quadrado / M8x1
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Corrente a 40°C	1 A
Conexão de aterramento	não disponível
Comprimento do cabo	2,5 m
Propriedades do cabo	Padrão
Diâmetro do cabo	3,4 mm
Estrutura do cabo	2x0,25
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Material da blindagem de cabo	TPE-U(PUR)
Material do corpo	PA
Material das vedações	TPE-O
Material do contato elétrico	bronze
Material da luva roscada	Latão niquelado