


# distribuidor CQD-12/15/18/22

Código da peça: 177717

FESTO

com quatro bujões.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	18,6 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Tamanho da embalagem	1
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 7 bar
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 15 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura do meio	-25 ... 75 °C
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Torque de aperto nominal	2,5 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 10 %
Número de saídas	4
Número de conexões de alimentação	1
Conexão pneumática 1	Rosca interna G1/2
Conexão pneumática 2	Rosca interna G1/2
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	POM