

Terminal de válvulas VIMP-02-1/8-14

Código da peça: 18385

FESTO

G1/8, com conexão multipolo.



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	5/2 vias, monoestável 5/2 vias, biestável 5/3 vias, pressurizada 5/3 vias, em exaustão 5/3 vias, fechada
Vazão nominal padrão	750 ... 1.000 l/min
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Conexão elétrica	Multipol
Número máximo de posições de válvula	14
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Classe de proteção	IP65
Tipo de acionamento	elétrico
Tipo de terminal de válvulas	02
Princípio construtivo	Válvula de carretel
Alimentação de ar servopilotada	externo interno
Estrutura do terminal de válvulas	Grade fixa
Pressão de acionamento	1,5 ... 10 bar
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Temperatura do meio	-5 ... 50 °C
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS