

módulo de fixação EV-63-5

Código da peça: 184859

FESTO

com função pulsante



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	5 mm
Superfície de sujeição	Ø 63
Posição de instalação	Nos dois lados
Modo de operação	de simples ação
Pressão de trabalho	≤ 6 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F5
Temperatura ambiente	-10 ... 40 °C
Peso do produto	100 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática	M3
Material do corpo	Injetados de alumínio
Material da membrana	TPE-U(PU)