


# conector fêmea FBSD-GD-7

Código da peça: 18497

FESTO

para conexão do fieldbus em terminais de válvulas e de sensores.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Com base na norma padrão	EN 61076-2-101 EN 61984
Tipo de fixação	Com porca de aperto
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	28 g
Conexão elétrica	Forma A M12x1 de 4 pinos Plugue reto / terminal aparafusado
Faixa de tensão operacional c.c.	≤ 250 V
Faixa de tensão operacional c.a.	≤ 250 V
Corrente a 40°C	4 A
Resistência da tensão de impacto	2,5 kV
Cabo de conexão	Pg7
Diâmetro admissível do cabo	4 ... 6 mm
Seção transversal do terminal	0,75 mm <sup>2</sup>
Classe de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Observações sobre material	Conforme RoHS
Grau de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Informação sobre material, corpo	reforçado com PA
Cor do corpo	preto
Informação sobre material, porca de aperto	Injetados de zinco níquelado
Informação sobre material, conectores	bronze Revestido com bronze