


conector fêmea MSSD-ZBZC

Código da peça: 185521

FESTO

para válvulas CPE10, CPE14, MZBH, MOZBH.



Ficha técnica

Característica	Valor
Classificação marítima	ver certificado
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso autocortante
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	11 g
Conexão elétrica	Soquete
Faixa de tensão operacional c.c.	3 ... 36 V
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Seção transversal nominal do condutor	0,22 ... 0,34 mm ²
Classe de proteção	IP50
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Material do corpo	PA