


Cabo de conexão KMP2-03-E-X-26

Código da peça: 18683

FESTO

O cabo está disponível em comprimentos de 1 - 99 m.
Produto será descontinuado. Disponível até 2012.



Exemplary representation

Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Faixa de tensão operacional c.a.	≤ 250 V
Faixa de tensão operacional c.c.	≤ 300 V
Carga admissível de corrente	7,5 A
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Conexão elétrica	Soquete 26 pinos
Estrutura do cabo	26 x 0,75 mm ²
Diâmetro do cabo	15 mm
Tipo de fixação	Com porca de aperto
Código de cores, isolamento dos fios	Fios pretos numerados em branco seqüencialmente de 1 até 26
Informação sobre material, vedações	CR Resistente a luz e óleo
Informação sobre material, corpo	Liga de cobre níquelado
Informação sobre material, revestimento do cabo	PVC
Informação sobre material, conectores	Liga de cobre Folheada a ouro