

cabo de conexão KM12-M12-GSGD-2,5

Código da peça: 18684

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de tensão operacional c.a.	≤ 60 V
Faixa de tensão operacional c.c.	≤ 75 V
Carga admissível de corrente	3,8 A
Classe de proteção	IP67
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 70 °C
Conexão elétrica	Conector reto / soquete reto M12x1 / M12x1 de 4 pinos / 4 pinos
Estrutura do cabo	4x0,25
Comprimento do cabo	2,5 m
Cor do revestimento do cabo	cinza
Informação sobre material, revestimento do cabo	PUR