

Placa adaptadora VIGP-03-7,0-4,0-LR


Código da peça: 18748

Produto a ser descontinuado

[para terminal de válvulas](#)

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	36 mm
Pressão de trabalho	5 ... 10 bar
Faixa de tensão operacional c.c.	24 V
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Peso do produto	570 g
Tipo de fixação da placa de conexão	com rosca interna
Tipo de fixação de válvula	com furo passante
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 3	G1/2
Conexão pneumática 5	G1/2