


# distribuidor ASI-KVT-FK

Código da peça: 18786

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	com furo passante
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	7,2 g
Faixa de tensão operacional c.c.	$\leq 75$ V
Faixa de tensão operacional c.a.	$\leq 60$ V
Carga admissível de corrente	3 A
Seção transversal do terminal	1,5 mm <sup>2</sup>
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 50 °C
Temperatura de armazenamento	-30 ... 85 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material do corpo	PA
Material do contato elétrico	bronze