


# conector fêmea ASI-SD-PG-M12

Código da peça: 18789

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	Com porca de aperto
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	27,6 g
Conexão elétrica	de 4 pinos Soquete reto Terminal de rosca
Faixa de tensão operacional c.a.	$\leq 125$ V
Carga admissível de corrente	3 A
Cabo de conexão	Pg9
Seção transversal do terminal	0,75 mm <sup>2</sup>
Classe de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	PA
Cor do corpo	preto
Material da porca de união	niquelado
Material do contato elétrico	bronze