

Base de conexão VIGI-04-D-2

Código da peça: 18839

FESTO

para terminal de válvulas

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



Ficha técnica

Característica	Valor
Com base na norma padrão	ISO 5599-2
Número máximo de posições de válvula	1
Pressão de trabalho	-0,9 ... 16 bar
Meio operacional	Ar comprimido filtrado
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Autorização	UL - Recognized (OL)
Tipo de fixação da placa de conexão	com furo passante
Conexão pneumática 1	G3/4
Conexão pneumática 2	G3/8
Conexão pneumática 3	G3/4
Conexão pneumática 4	G3/8
Conexão pneumática 5	G3/4
Informação sobre material, base de conexão	Injetados de alumínio