


catraca FLSM-8-R

Código da peça: 188524

FESTO

para atuadores giratórios DSM.

Quando solicitado, estes atuadores podem ser fornecidos com aprovação ATEX. Os dados na especificação técnica sobre "identificação ATEX", "temperatura ambiente ATEX" e "marca CE" só se referem aos atuadores com aprovação.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	8
Sentido de rotação	Rotação no sentido horário
Posição de instalação	Nos dois lados
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Torque teórico a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0,35 Nm
Peso do produto	125 g
Material do corpo	Liga de alumínio
Material da luva	Aço
Material do eixo	Aço