

catraca FLSM-10-R

Código da peça: 188526

FESTO

para atuadores giratórios DSM.

Quando solicitado, estes atuadores podem ser fornecidos com aprovação ATEX. Os dados na especificação técnica sobre "identificação ATEX", "temperatura ambiente ATEX" e "marca CE" só se referem aos atuadores com aprovação.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	10
Sentido de rotação	Rotação no sentido horário
Posição de instalação	Nos dois lados
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Torque teórico a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0,85 Nm
Peso do produto	160 g
Material do corpo	Liga de alumínio
Material da luva	Aço cementado
Material do eixo	Aço cementado