


base de conexão VIGK-04-D-3

Código da peça: 18888

FESTO

para terminal de válvulas



Ficha técnica

Característica	Valor
Com base na norma padrão	ISO 5599-2
Número máximo de posições de válvula	1
Pressão de trabalho	-0,9 ... 16 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Autorização	UL - Recognized (OL)
Tipo de fixação da placa de conexão	com furo passante
Conexão pneumática 1	G1
Conexão pneumática 2	G1/2
Conexão pneumática 3	G1
Conexão pneumática 4	G1/2
Conexão pneumática 5	G1
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa de conexão	Injetados de alumínio