

# suporte para ventosa

## ESH-HCL-2-QS

Código da peça: 189225

FESTO

com compensação de altura longa, conexão de vácuo em cima, fixação do suporte através de duas porcas sextavadas.



### Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura para suporte de ventosa	10 mm
Volume	0,519 cm <sup>3</sup>
Posição de instalação	vertical
Princípio construtivo	Conexão de vácuo, parte superior com compensador de altura
Alocação para suporte de ventosa	Tamanho 2
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso do produto	20 g
Tipo de fixação	com contraporca
Fixação da ventosa com conector	Diâmetro de 4 mm
Conexão de vácuo	QS-6
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR Aço
Material do suporte	Alumínio Latão niquelado POM Aço temperado Aço alta liga