


# suporte para ventosa ESH-HE-4-G1/8

Código da peça: 189256

FESTO

suporte, para aparafusar diretamente.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	4 mm
Volume	0,289 cm <sup>3</sup>
Posição de instalação	vertical
Princípio construtivo	Conexão de vácuo, parte superior
Alocação para suporte de ventosa	Tamanho 4
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	11 g
Tipo de fixação	com rosca externa pela conexão de vácuo
Fixação da ventosa com conector	M6
Conexão de vácuo	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	Liga de alumínio NBR POM Aço
Material do suporte	Aço temperado