


suporte para ventosa ESH-HF-3-M14X1

Código da peça: 189262

FESTO

com compensação de altura, para aparafusar diretamente.



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura para suporte de ventosa	6 mm
Diâmetro nominal	3,3 mm
Volume	0,4 cm ³
Posição de instalação	vertical
Princípio construtivo	Conexão de vácuo, parte superior com compensador de altura
Alocação para suporte de ventosa	Tamanho 3
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	54 g
Tipo de fixação	com rosca externa pela conexão de vácuo
Fixação da ventosa com conector	M4
Conexão de vácuo	M14x1
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR POM
Material do suporte	Aço temperado