


dispositivo de endereçamento ASI-PRG-ADR

Código da peça: 18959

Produto a ser descontinuado

Produto será descontinuado. Disponível até 2023. Produto alternativo no Support Portal..

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Observações sobre material	Conforme RoHS
Número de teclas de função	5
Interface do Fieldbus, protocolo	AS-Interface SPEC 3.0
Corrente de carga admissível	100 mA
Resistência a curto-circuito	sim
Resistência à sobrecarga	disponível
Interface do Fieldbus, número de pinos/fios	5
Interface do Fieldbus, tipo de conexão	Soquete
Interface do Fieldbus, tecnologia de conexão	M12x1, codificação A de acordo com EN ISO 61076-2-101.
Indicador	LCD-Display
Elementos de controle	5 chaves Teclado de membrana
Dimensões L x C x A	34 mm x 210 mm x 80 mm
Tensão operacional nominal c.c.	28 V
Fonte de alimentação	Bateria de lítio
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de proteção	IP20
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Peso do produto	610 g
Material do corpo	reforçado com PA