

# conexão rápida em L roscada

## QSMKL-10-32-UNF-1/4-U

Código da peça: 190740

FESTO

Com giro de 360°, rosca externa com sextavado externo.



### Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	1,8 mm
Tipo de vedação no espigão aparafusado	Anel de vedação
Posição de instalação	Nos dois lados
Design	Formato L
Tamanho da embalagem	1
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-13,775 ... 145 psi
Classificação marítima	ver certificado
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque máximo	1,5 Nm
Peso do produto	12 g
Tipo de fixação	Sextavado externo 7/16
Conexão pneumática 1	Rosca macho 10-32 UNF-2A
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com diâmetro externo de 1/4"
Temperatura ambiente Fahrenheit	14 ... 140 °F
Cor do anel de solda	cinza
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	PBT
Material do anel de desengate	POM
Material das vedações da tubulação	NBR
Material da garra de retenção do tubo	Aço alta liga, inoxidável