


# manômetro PAGL-HP3-63-60-G14-RC

Código da peça: 1908519

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de indicação [bar]	0 ... 60 bar
Faixa de indicação	0 ... 6 MPa 0 ... 870 psi
Conforme norma	EN 837-1
Dimensão nominal do manômetro	63
Princípio construtivo	Manômetro do tubo de Bourdon
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Meio operacional	Gases inertes Fluidos neutros
Pressão de operação Mpa	0 ... 6 MPa
Pressão de trabalho	0 ... 60 bar
Pressão operacional	0 ... 870 psi
Fator de carga alternada	0,66
Classe da precisão de medidas	1,6
Classe de proteção	IP65
Temperatura de armazenamento	-40 ... 70 °C
Temperatura do meio	0 ... 60 °C
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Posição de conexão	Radial na parte inferior
Conexão pneumática	G1/4
Materiais em contato com meio	Latão
Material do bujão roscado	Latão
Material do corpo	Aço
Material do visor	PS
Cor do corpo	prata
Peso do produto	80 g
Observação sobre meio operacional e do piloto	Sem acetileno Sem oxigênio
Escala	Escala tripla bar (externo) MPa (externo) psi (interno)