


# válvula de retenção HB-1/8-QSM-3/16-U

Código da peça: 190859

FESTO

Vazão da conexão rápida QS para a rosca externa.  
Esse tipo é adequado para operação com vácuo.



## Ficha técnica

| Característica                                | Valor  |
|---|--|
| Função de válvula                             | Função de retenção   |
| Conexão pneumática 1                          | QS-3/16  |
| Conexão pneumática 2                          | 1/8 NPT  |
| Tipo de fixação                               | aparafusável   |
| Vazão nominal padrão                          | 216 l/min  |
| Pressão de trabalho                           | -1 ... 10 bar  |
| Temperatura ambiente                          | 0 ... 60 °C  |
| Material do corpo                             | Latão  |
| Meio operacional                              | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:]                              |
| Pressão diferencial mín. durante abertura     | 0,1 bar  |
| Pressão diferencial mín. durante fechamento   | 0,2 bar  |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Conformidade LABS                             | VDMA24364-B2-L   |
| Peso do produto                               | 13 g   |
| Observações sobre material                    | Conforme RoHS  |