

Válvula de esfera

QH-QS-5/32-1/4-NPT-U

Código da peça: 190888

Produto a ser descontinuado


com conexão rápida QS.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

Esse tipo é adequado para operação com vácuo.

Produto será descontinuado. Disponível até 2016. Produto alternativo no Support Portal.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de acionamento	manual
Tipo de fixação	aparafusável
Diâmetro nominal	5 mm
Pressão de trabalho	-1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Princípio de vedação	não temperado
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Peso do produto	24,5 g
Observações sobre material	Conforme RoHS