

Manômetro MA-15-10-QS-5/16-U

Código da peça: 190937

FESTO

Com indicador com unidade em bar.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Faixa de indicação [bar] | 0 ... 10 bar |
| Conforme norma | EN 837-1 |
| Dimensão nominal do manômetro | 15 |
| Princípio construtivo | Manômetro de Bourdon sem mecanismo de medição |
| Tipo de fixação | Montagem na tubulação |
| Meio operacional | Gases inertes Fluidos neutros |
| Pressão de trabalho | 0 ... 10 bar |
| Fator de carga alternada | 0,66 |
| Classe da precisão de medidas | 5 |
| Classe de proteção | IP53 |
| Temperatura do meio | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Posição de conexão | lado traseiro central |
| Conexão pneumática | QS-5/16 |
| Materiais em contato com meio | Latão |
| Informação sobre material, espigão aparafusado | Latão |
| Informação sobre material, corpo | Aço |
| Informação sobre material, visor | PC |
| Cor do corpo | preto |
| Peso do produto | 10 g |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Sem oxigênio Sem acetileno |