


# ventosa ESV-100-EU

Código da peça: 191048

FESTO

Peça de desgaste, fácil de substituir



## Ficha técnica

Característica	Valor
Raio mínimo da peça de trabalho R	200 mm
Diâmetro da ventosa com conector	100 mm
Volume da ventosa com conector	79,812 cm <sup>3</sup>
Posição de conexão	em cima
Posição de instalação	Nos dois lados
Formato da ventosa	redonda, extra-funda
Pressão de operação Mpa	-95 ... 0 kPa
Pressão de trabalho	-0,95 ... 0 bar
Pressão operacional	-13,775 ... 0 psi
Pressão de operação nominal	-70 kPa
Pressão nominal operacional	-0,7 bar
Pressão de operação nominal (psi)	-10,15 psi
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Força de fixação com pressão operacional normal	440,8 N
Peso do produto	65 g
Cor	azul
Dureza Shore	60 +/- 5
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da ventosa	PUR