

LED luminoso para conector MF-LD-230AC

Código da peça: 19144

FESTO

Junta de vedação com LED para bobinas solenóides MSFG, MSFW.



Ficha técnica

Característica	Valor
Indicador da posição de comutação	LED
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso central M3
Peso do produto	1,6 g
Conexão elétrica	Diagrama de conexões formato B conforme EN175301-803 design quadrado, MSF
Tensão operacional nominal c.a.	230 V
Resistência da tensão de impacto	4 kV
Conexão de aterramento	disponível
Capacidade nominal, junta LED	0,33 W
Flutuações de tensão admissíveis	+/- 10 %
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para equipamentos elétricos
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de contaminação	3
Material do corpo	TPE-U(PU)
Cor	transparente