

LED luminoso para conector MC-LD-12-24DC

Código da peça: 19145

FESTO

Junta de vedação com LED para bobinas solenóides MSN1G, MSN1W.



Ficha técnica

Característica	Valor
Indicador da posição de comutação	LED
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso central M3
Peso do produto	1,6 g
Conexão elétrica	Diagrama de conexões formato A conforme EN 175301-803 conforme DIN EN 175301-803 design quadrado, MSC
Faixa de tensão operacional c.c.	12 ... 24 V
Conexão de aterramento	disponível
Capacidade nominal, junta LED	0,05 W
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material do corpo	TPE-U(PU)
Cor	transparente