

# unidade de tratamento de ar FRC-3/4-D-DI-MAXI

Código da peça: 192410

Classic - não usar para novos projetos



FESTO

Combinação de filtro, válvula reguladora de pressão e lubrificador, filtro de 40 µm, com copo de proteção metálico.

Com dreno manual e manômetro.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

Produto será descontinuado. Disponível até 2022. Produto alternativo no Support Portal..



## Ficha técnica

| Característica                | Valor                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dimensões                     | Maxi                                                               |
| Série                         | D                                                                  |
| Trava do atuador              | Manopla com trava                                                  |
| Posição de instalação         | vertical +/- 5°                                                    |
| Dreno                         | manualmente giratório                                              |
| Princípio construtivo         | Filtro regulador com manômetro<br>Lubrificador proporcional padrão |
| Volume máximo do condensado   | 43 cm <sup>3</sup>                                                 |
| Grau de filtração             | 40 µm                                                              |
| Proteção de copo              | Copo de proteção metálico                                          |
| Indicador de pressão          | com manômetro                                                      |
| Pressão de trabalho           | 1 ... 16 bar                                                       |
| Faixa de regulagem de pressão | 0,5 ... 12 bar                                                     |
| Histerese de pressão máxima   | 0,4 bar                                                            |
| Vazão nominal padrão          | 3.800 l/min                                                        |
| Meio operacional              | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:-:-]                      |
| Temperatura do meio           | -10 ... 60 °C                                                      |
| Temperatura ambiente          | -10 ... 60 °C                                                      |
| Peso do produto               | 2.600 g                                                            |
| Tipo de fixação               | Montagem na tubulação                                              |
| Conexão pneumática 1          | G3/4                                                               |
| Conexão pneumática 2          | G3/4                                                               |
| Material do corpo             | Injetados de zinco                                                 |
| Material do copo              | PC                                                                 |