



# cilindro tipo fole EB-385-115

Código da peça: 193789

FESTO

isento de manutenção, sem efeito de solavancos.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	385
Diâmetro necessário para instalação	400 mm
Curso	115 mm
Altura máxima no avanço	175 mm
Ângulo máximo de basculamento	15 deg
Deslocamento máximo	10 mm
Altura máx. de instalação	51 mm
Modo de operação	de simples ação
Pressão de trabalho	0 ... 8 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:-:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Não permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Força de reposição	300 N
Peso do produto	5.900 g
Tipo de fixação	com rosca interna
Conexão pneumática	G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do fole	NR/BR
Material do corpo	Aço galvanizado