

Cilindro de fole

EBS-80-110


Código da peça: 193794

FESTO

isento de manutenção, sem efeito de solavancos, adequado para pequenos espaços de instalação.

Os movimentos de retorno somente podem ocorrer com uma pressão mínima de 0,9 bar, para garantir um enrolamento adequado do fole do rolo do tubo flexível (risco de danificar a membrana)

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	80
Diâmetro necessário para instalação	100 mm
Curso	110 mm
Altura máxima no avanço	205 mm
Ângulo máximo de basculamento	15 deg
Deslocamento máximo	10 mm
Altura máx. de instalação	95 mm
Modo de operação	de simples ação
Pressão de trabalho	0,9 ... 8 bar
Meio operacional	Ar comprimido Ar comprimido lubrificado
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Força de reposição	350 N
Peso do produto	400 g
Tipo de fixação	com rosca interna
Conexão pneumática	G3/8
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, fole	CR