


articulação esférica CRSGS-M10X1,25

Código da peça: 195582

FESTO

com porca sextavada, para movimento oscilante com esfera na haste do atuador, conforme DIN ISO 8139.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	M10x1,25
Classe de resistência à corrosão KBK	3 – Resistência à corrosão alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F5a
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	87 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do anel externo	Aço alta liga
Material do corpo	Aço alta liga
Material do anel interno	Aço alta liga
Material da porca	Aço alta liga