

interface pneumática

CPX-GP-CPA-14


Código da peça: 195712

Produto a ser descontinuado

FESTO

[Para terminal modular elétrico CPX.](#)

Produto será descontinuado. Disponível até 2018. Produto alternativo no Support Portal.



Ficha técnica

Característica	Valor
Interface dos terminais de válvulas	CPA14, tipo 12
Diagnóstico	- ruptura de cabos por bobina da válvula - Curto-circuito das válvulas - Subtensão nas válvulas
Número máximo de posições de válvula	24 para válvulas simples solenóide
Indicadores LED	- 1 grupo de diagnóstico - Status do canal nas válvulas
Parametrização	Função de segurança contra falha por canal Função Force por canal Idle mode por canal Monitoramento da ruptura da fiação/canal Monitoramento de curto-circuito Monitoramento da tensão de carga
Proteção (curto-circuito)	fusível eletrônico interno por saída da válvula
Faixa de tensão operacional c.c.	20,4 ... 26,4 V
Consumo interno de corrente na tensão de trabalho	Típ. 15 mA (alimentação da tensão para parte eletrônica) Típ. 30 mA (alimentação da tensão de carga para válvulas)
Máx. alimentação de corrente por canal	0,2 A
Máx. corrente total por módulo	4 A
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Isolamento elétrico canal - barramento interno	Sim, para alimentação adicional
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	150 g
Conexão elétrica	Fieldbus
Informação sobre material, corpo	reforçado com PA